

# ORIGIN 電動吸引器MV-30 / MV-30B

**高圧吸引 / 高流量** ISO 10079-1 準拠

- **高 流 量** …効率良い吸引が可能です。 FULL : 25ℓ/分  
SAVE : 16ℓ/分
- **軽量コンパクト** …手軽に持ち運びができます。 MV-30 : 3kg  
MV-30B : 3.6kg
- **低騒音/低振動** …まわりを気にせず吸引できます。 FULL : 48db(A)  
SAVE : 38db(A)
- **HEPAフィルター** …吸引ポンプと環境の汚染を防止し、故障を最小限に防ぎます。
- **低 価 格**

## MV-30



電 源 : AC100V~115V 50/60Hz 37VA

¥48,000

## MV-30B



**世界中で使えるワイド電源!!**

電 源 : AC100V~240V 50/60Hz 37VA  
DC12V 24VA

内部電池 FULL 40分  
(残量表示) SAVE 80分

RTCA/DO-160D準拠  
(航空機内でも使用できます。)

¥73,000

許可番号:13BZ1684

ORIGIN **オリジン医科工業株式会社**

本 社 〒113-0024 東京都文京区西片1-20-7 TEL 03-3815-4621(代) FAX. 03-3815-4691  
関西営業所 TEL 0742-61-6748 FAX. 0742-61-8911